


# Prevodovka EMGA-60-P-G3-SAS-70

číslo dielca: 552190

FESTO

Vhodné pre servomotory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	70 mm
Vôľa otočenia	0,17 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	22 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,135 kgcm <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment pohonu	35,2 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	2,3 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	70A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS