


# Koncová doska VMPAF-FB-EPLM-PS

číslo dielca: 552280

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodatečný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
presnosť FS	2,5 %FS
Materiálový údaj	zhoda s RoHS