

kruhový valec DGS-25- -PPV-S6

číslo dielca: 552394
Výbehový typ

FESTO

s obojstranným, nastaviteľným tlmením v konc. Polohách
Tento produkt je možné objednať len cez spoločnosť Festo Brazília
Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	Tesnenia odolné teplote max.120°C
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Dĺžka tlmenia	16 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pneumatiká prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre piestnicu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	vysokolegovaná oceľ