

Tlmič hluku U-3/8-BR

Číslo dielu: 552421

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	5900 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	82 000007
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	37 g
Pneumatický prípoj	G3/8
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok