



# Ventil s kladkovou pákou RWB-3-1/8

Číslo dielu: 552432

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Normálny menovitý prietok	120 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	3.5 bar...8 bar
Konštrukcia	Piest-sedlo
Menovitá šírka	3.5 mm
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	3.1 N
Hmotnosť výrobku	160 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný