


# Spojka

## EAMC-30-35-10-12

číslo dielca: 552640

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	10 mm
Priemer držiaka 2	12 mm
Velkosť	30
Menovitá dĺžka	35 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	8,8 Nm
Hmotnosť výrobku	45 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS