


Prípojovacia lišta VABM-C7-12G-G18-10

číslo dielca: 552669

FESTO

pre elektromagnetický ventil VOVG s extérnym prívodom pomocného ovládacieho vzduchu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Max. počet miest na ventily | 10 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 252 g |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12 | M3 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |