

# Multipólová zásuvka NECA-S1G9-P9-MP3

Číslo dielu: 552703

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Hmotnosť výrobku	60 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka Sub-D, 9-pin
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica, 9-pin
Rozsah prevádzkového napätia DC	21.6 V...26.4 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Prípustný priemer kábla	5 mm...10 mm
Prierez prípoja	0.34 000013...1 000013
Poznámka k prierezu prípoja	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> pri použití dutiniek
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál prevlečnej matice	Mosadz
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR