


Optický kábel SOOC-DS-M-A11-2-R25

číslo dielca: 552810

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
metóda merania	Difúzny odrazový snímač
Minimálny priemer predmetu	0,15 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Séria
Dosah	130 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	obdĺžnik 19x25x6 mm
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Min. polomer ohybu	25 mm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou