

# Optický kábel SOOC-TB-H-M4-1-R40


FESTO

číslo dielca: 552817

Výbehový typ

vhodné pre optické jednotky SOE4.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Jednocestná svetelná závara
Minimálny priemer predmetu	0,2 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Široký rozsah použitia
Dosah	650 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M4
Dĺžka svetelného vodiča	1 m
Min. polomer ohybu	40 mm
Max. uťahovací krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III