

optický kábel SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

číslo dielca: 552820

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
metóda merania	Jednocestná svetelná závara
Minimálny priemer predmetu	0,05 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Presnosť
Dosah	30 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M3
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Dĺžka púzdra	40 mm
Min. polomer ohybu	10 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	1 Nm
Vonkajší priemer	1 mm
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia, optický vodič	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1