


# Optický kábel SOOC-TB-P-M4-1-R15

Číslo dielu: 552825

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Metóda merania	Jednosmerná optická brána
Minimálny priemer objektu	0.2 mm
Zvláštnosť optického kábla	Presnosť
Dosah	120 mm
Teplota okolia	-55 °C...70 °C
Veľkosť hlavice	M4
Dĺžka optického kábla	1 m
Min. polomer ohybu	15 mm
Max. uťahovací moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2.2 mm
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál optického kábla	PE
Druh krytia	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III