


Predsadená šošovka SASF-L1-LA-M2

Číslo dielu: 552830

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP66
Teplota okolia	-30 °C...150 °C
Uťahovací moment	-0.2 Nm...0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	0.7 g
Funkcia šošovky	Výstup svetla o 90°
Materiál telesa	Mosadz poniklované