

Optický kábel SOOC-DS-M6-2-R25-S4


FESTO

číslo dielca: 552837

Výbehový typ

[vhodné pre optické jednotky SOE4.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Difúzny odrazový snímač
Minimálny priemer predmetu	0,1 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Štandardný
Dosah	140 mm
Teplota okolia	-55 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M6
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Dĺžka púzdra	40 mm
Min. polomer ohybu	25 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	3 Nm
Vonkajší priemer	2,2 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III