

# Optický kábel SOOC-DS-F-M4-2-R2

číslo dielca: 552843

FESTO

vhodné pre optické jednotky SOE4.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
metóda merania	Difúzny odrazový snímač
Minimálny priemer predmetu	0,1 mm
Svetelný vodič - špeciálna vlastnosť	Ohybný
Dosah	130 mm
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Veľkosť, hlava	M4
Dĺžka svetelného vodiča	2 m
Min. polomer ohybu	2 mm
Max. ťahovací krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer	1,3 mm
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál optického vodiča	PE
Spôsob ochrany	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III