



Tlakový multiplikátor DPA-40-16-CRVZS2

Číslo dielu: 552929

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	40 mm
Objem	2 l
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s akumulátorom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Indikácia tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 000032...232 000032
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 000032...116 000032
Rozsah regulácie tlaku	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 000032...232 000032
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 000032...116 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4400 g
Spôsob upevnenia	s kameňom do drážky
Pneumatický prípoj 1	QS-10
Pneumatický prípoj 2	KD4
Pneumatický prípoj 3	Tlmič hluku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ