



# Tlakový multiplikátor DPA-63-16-CRVZS20

Číslo dielu: 552935

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	63 mm
Objem	20 l
Montážna poloha	Odpúšťanie kondenzátu nadol
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s akumulátorom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Indikácia tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 000032...232 000032
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 000032...116 000032
Rozsah regulácie tlaku	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 000032...232 000032
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 000032...116 000032
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	21500 g
Spôsob upevnenia	s kameňom do drážky
Pneumatický prípoj 1	QS-12

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Pneumatický prípoj 2	KD4
Pneumatický prípoj 3	Tlmič hluku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ