


Konštrukčná zostava vlnovca DADB-V6-32-S476-500

číslo dielca: 553289

FESTO

pre normalizovaný valec podľa ISO 15552.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	38 mm
Velkosť	32
Rozsah zdvíhu	476 ... 500 mm
Predĺženie piestnej tyče	147 mm
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	117 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál komponentov adaptéra	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál mechu	NBR
Materiál závitového kolíku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ