

# Konštrukčná zostava vlnovca DADB-S1-25-S101-150

číslo dielca: 553425

FESTO

pre normalizovaný valec podľa ISO 6432.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	29 mm
Velkosť	25
Rozsah zdvíhu	101 ... 150 mm
Predĺženie piestnej tyče	47 mm
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	44 g
Typ upevnenia	so závitovým kolíkom s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál komponentov adaptéra	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál mechu	NBR
Materiál závitového kolíku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ