

Tlmič nárazov DYSC-16-18-Y1F

číslo dielca: 553593

FESTO

samonastaviteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Zdvih	18 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,3 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	18 mm
Maximálna nárazová sila	2.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	25 J
Max. spotreba energie za hodinu	50.000 J
Max. zvyšková energia	0,16 J
sila na návrat (spätný pohyb)	6 N
Hmotnosť výrobku	210 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ