

# Plastová hadica PLN

Číslo dielu: 553850

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm...16 mm
Vnútorňý priemer	2.9 mm... 12 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...14 bar
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.sk">www.festo.sk</a>
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Farba	modrá hnedá žltá zelená prírodné červená čierna strieborná biela
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE