


Elektrické napojenie CECX-C-S1

číslo dielca: 553855

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Spotreba na systémovej zbernici	0,2 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	31 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Sériové rozhranie, typ	RS 232
Sériové rozhranie, technika pripojenia	9-pinový
Sériové rozhranie, prenosový pomer	1200 ... 115000 Bit/s nastaviteľné cez softvér
Sériové rozhranie, galvanické oddelenie	nie