

# Plastová hadica PAN-8X1,25-GN

Číslo dielu: 553920

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer                             | 8 mm  |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 43 mm   |
| Vnútorň priemer                              | 5.9 mm  |
| Min. polomer ohybu                           | 22 mm   |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov  |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 000032...217.5 000032   |
| Povolenie                                    | TÜV   |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00  |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota okolia                               | -30 °C...80 °C  |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.024 000015  |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm<br>pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 6 mm<br>pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm |
| Farba  | zelená  |
| Shore tvrdosť                                | D 55 +/-3   |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS  |
| Materiál hadice                              | TPE-A   |