

Plastová hadica PAN-6X1-RT

Číslo dielu: 553925

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	32 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	14 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 000032...275.5 000032
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.016 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm
Farba	červená
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A