

Plastová hadica PAN-8X1,25-RT

Číslo dielu: 553926

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	43 mm
Vnútorňý priemer	5.9 mm
Min. polomer ohybu	22 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 000032...217.5 000032
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.024 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným \varnothing 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm
Farba	červená
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A