

# Plastová hadica PAN-10X1,5-GE

Číslo dielu: 553933

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	58 mm
Vnútorňý priemer	7 mm
Min. polomer ohybu	27 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 000032...246.5 000032
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.042 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 10 mm
Farba	žltá
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A