


Pripojovací kábel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

číslo dielca: 553949

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Elektrická prípojka	zásuvka Sub-D 9-pinový 15-pinový
Káblové rozhranie	SUB-D 15-pólová zástrčka SUB-D 9-pólová zástrčka
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	78 mm
Priemer kábla	5,2 mm
Druh kábla	LIYCY
Káblové usporiadanie	3x0,34 tienený
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	hnedá zelená biely
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Material cable sheath	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Material housing	Plast, pokovovaný Kov
Material electrical contact	pozlátený