


Výstupný modul CECX-A-4A-V

číslo dielca: 553976

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkonný výkon 24 V	1,9 W
Príkonný výkon 5 V	0,3 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	132 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Technika spájania elektrických vstupov/výstupov	Lišta, Raster 5,08 mm
Analógové vstupy, galvanické oddelenie	nie
Analógové výstupy, počet	4
Analógové výstupy, rozlíšenie	12 bit
Analógové výstupy, max. záťažový odpor	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Analógové výstupy, rozsah signálu	$\pm 10 \text{ V}$
Analógové výstupy, čas prevodu	1 ms
Analógové výstupy, hodnota najnižšieho platného Bitu (LSB)	5,32 mV
Analógové výstupy, absolútna presnosť pri 25 °C	$\pm 0,15\%$