


Napojenie zbernice CECX-F-PB-V1

číslo dielca: 553981

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Príkon 24 V	2 W
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 95 %
Spôsob ochrany	IP20
Trieda ochrany	III
Hmotnosť výrobku	138 g
Test na odolnosť voči vibráciám	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test na odolnosť voči nárazom	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pol-sínus)
Ukazovatele stavu	LED žltá = RDY LED žltá = STA LED zelená = RUN LED červená = ERR
Fieldbus rozhranie	PROFIBUS-Master DP-V1
Fieldbus rozhranie, pripojovacia technika	Zásuvka Sub-D 9-pinový
Fieldbus rozhranie, prenosová rýchlosť	9,6 kBit/s až 12 MBit/s nastaviteľné cez softvér
Fieldbus rozhranie, galvanické oddelenie	áno