

# Zarážkový valec DFST-63-30-DL-Y4-A



FESTO

číslo dielca: 555575

Výbehový typ

bez pružiny s uzamykacím mechanizmom klopnej páky, nastaviteľný tlmič nárazov vpredu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 mm
priemer piesta	63 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	vertikálny
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	piestna tyč s vahadlom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Snímanie polohy sklopnej páky	pre indukčné snímače
Premenné	jednostranná piestna tyč
Ochrana voči krúteniu/vedenie	vodiaca tyč
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Nárazová sila	5.000 N
Hmotnosť výrobku	3.500 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ