

Pripojovacia doska VABS-S2-2S-N12-K1

Číslo dielu: 555637

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Konstruktívna šírka | 52 mm |
| Založené na norme | ISO 5599-2 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Napájanie riadiacim vzduchom | externé |
| Prevádzkový tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Rozsah prevádzkového napätia AC | 110 V |
| Rozsah prevádzkového napätia DC | 24 V |
| Odolnosť proti rázovému napätiu | 4 kV |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C | 2 A |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Druh krytia | IP65 NEMA 4 v zmontovanom stave |
| Teplota okolia | -5 °C...50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 815 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Hliníkový odliatok |