


# Uhlová pripojovacia doska VABF-S2-2-A1G2-N12

Číslo dielu: 555703

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	58.1 mm
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	359 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina