



Platňa regulátora VABF-S1-2-R4C2-C-10

číslo dielca: 555764

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	54 mm
podľa normy	ISO 5599-1
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Tlakový regulátor pre 2 a 4
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
voliteľný manometer	možná
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,1 ... 1 MPa
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 10 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	14,5 ... 145 psi
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Vstupný tlak 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Vstupný tlak 1 psi	7,25 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.990 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Prípojka manometra	s pridrživaciou svorkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok