


# Prípojovacia doska VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Číslo dielu: 555902

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 mm
Dĺžka	107.3 mm
Rozmer rastra	21 mm
Max. počet ventilových pozícií	2
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	185 g
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok