


Axiálna montážna sada EAMM-A-E32-42C

číslo dielca: 556993

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	380 g
Kód rozhrania, pohon	E32
Kód rozhrania, motor in	42C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS