


Prípojovacia lišta MHJ10-P16

Číslo dielu: 557608

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	11 mm
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Max. počet ventilových pozícií	16 Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka
Povolenie	RCM Mark
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	635 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná