

Prípojacia lišta VABM-C8-12E-G14-4-M1

Číslo dielu: 557653

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	12 mm
Max. počet ventilových pozícií	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.6 Nm
Max. uťahovací moment pri montáži na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	484 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovej lišty	Hliníková tvárna zliatina