


# Axiálna montážna sada EAMM-A-K62-100A

číslo dielca: 557991

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

| charakteristický znak     | Hodnota        |
|---------------------------|----------------|
| montážna poloha           | ľubovoľný      |
| LABS - konformita         | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania       | -25 ... 60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 %       |
| Spôsob ochrany            | IP40           |
| Teplota okolia            | -10 ... 60 °C  |
| Prenosný krútiaci moment  | 47 Nm          |
| Hmotnosť výrobku          | 780 g          |
| Kód rozhrania, pohon      | K62            |
| Kód rozhrania, motor in   | 100A           |
| Materiálový údaj          | zhoda s RoHS   |