

Axiálna montážna sada EAMM-A-K95-140A


číslo dielca: 557996

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	2.720 g
Kód rozhrania, pohon	K95
Kód rozhrania, motor in	140A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS