

# Spojka EAMD-19-15-9-8X10

Číslo dielu: 557999

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	9 mm
Upínací priemer 2	8 mm
Veľkosť	19
Menovitá dĺžka	15 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.445 000065
Preositeľný krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	13.5 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS