

Spojka EAMD-56-46-24-23X27

Číslo dielu: 558005

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	24 mm
Upínací priemer 2	23 mm
Veľkosť	56
Menovitá dĺžka	46.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	151 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	409 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS