


Spojka EAMD-67-51-24-32X32-U

Číslo dielu: 558008

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	24 mm
Upínací priemer 2	32 mm
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	51 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	374 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	736 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS