


# Príruba motora EAMF-A-62A-80G

Číslo dielu: 558021

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	332 g
Kód rozhrania vstupu motora	80G
Kód rozhrania pre teleso spojky	62A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS