

Centrovací krúžok EAML-38-4-38

Číslo dielu: 558030

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	38 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Kód rozhrania akčného člena	K38
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A 38D
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS