

# Plastová hadica PLN-10X1,5-RT

číslo dielca: 558220

FESTO

vysoká odolnosť voči chemikáliám a hydrolýze.



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer                       | 10 mm   |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 57 mm   |
| Vnútorný priemer                       | 7 mm  |
| Min. polomer ohybu                     | 22 mm   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 14 bar  |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -13,775 ... 203 psi   |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku         | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C  |
| Osvedčenie                             | TÜV   |
| Oddelenie vydávajúce certifikát        | B 013277 0506 00  |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)   |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L  |
| Trieda čistoty                         | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek.<br>Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo              | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch  |
| Teplota okolia                         | -30 ... 80 °C   |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,0375 kg/m   |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm  |
| Farba                                  | červený   |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS  |
| Materiál hadice                        | PE  |