

# Plastová hadica PLN-16X2-RT

Číslo dielu: 558222

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	95 mm
Vnútorňý priemer	12 mm
Min. polomer ohybu	55 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.082 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 16 mm
Farba	červená
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE