

# Nástrčný prípoj NPQM-D-G14F-Q10-P10

Číslo dielu: 558680

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota   |
|--|---|
| Veľkosť                                  | Štandard  |
| Menovitá šírka                           | 9 mm  |
| Tvar                                     | priamy tvar   |
| Veľkosť balenia                          | 10  |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 000032...232 000032 |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                 |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                           | -20 °C...70 °C  |
| Hmotnosť výrobku                         | 24.4 g  |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW16  |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vnútorňý závit G1/4   |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm                                    |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS  |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná   |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR   |