


Nástrčný spoj NPQM-D-Q10-E-P10

číslo dielca: 558763

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	9 mm
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 232 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	22,5 g
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia hadice	NBR