

Viacnásobný rozdeľovač NPQM-LFK-G18-Q4-P10

číslo dielca: 558837

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
Typ	Tvar L, 2-násobný, výstup F
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 232 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Menovitý ťahovací moment	6 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	40 g
Typ upevnenia	Vnútorý šesťhran SW4
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Poniklovaná mosadz
Materiál dutej skrutky	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia hadice	NBR