

Kruhový valec DSNU-63-100-PPS-A

číslo dielca: 559329

FESTO

so samonastaviteľným pneumatickým tlmením v koncových polohách.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 mm
priemer piesta	63 mm
závit na piestnej tyči	M16x1,5
Tlmenie	PPS: samonastaviteľné pneumatické tlmenie v koncových polohách
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	21 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	1.681,9 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1.870,3 N
Pohybovaná hmotnosť	709 g
Hmotnosť výrobku	1.885 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa valca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ